

SIRIUS HRI 440 W S

SIRIUS HRI | Lampade ad alogenuri metallici



Aree applicative

- Perfetto per teste mobili piccole e leggere

Vantaggi prodotto

- Luminanza elevata grazie all'arco molto corto e all'alta pressione interna
- Luce viva per effetti brillanti
- Lunga durata
- Lampade con riflettore leggero e compatte con ECG
- L'ottimizzazione del bruciatore consente qualsiasi posizione di funzionamento
- Facile sostituzione delle lampade
- Flusso luminoso costante per tutta la durata



Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

| | |
|-------------------|----------|
| Corrente nominale | 4,4 A |
| Potenza nominale | 440,00 W |
| Tensione nominale | 75,0 V |

Dati fotometrici

| | |
|-----------------------------|----------|
| Flusso luminoso nominale | 22800 lm |
| Temperatura di colore | 7000 K |
| Indice di resa cromatica Ra | 80 |

Dimensioni e peso



| | |
|---------------------|---------|
| Diametro | 11,8 mm |
| Lunghezza | 71,0 mm |
| Lunghezza dell'arco | 1,3 mm |

Durata

| | |
|--------|--------|
| Durata | 1500 h |
|--------|--------|

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|------------|
| Posizione di funzionamento | Universale |
|----------------------------|------------|

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade SIRIUS HRI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4052899276543 | SIRIUS HRI 440 W S | Disimballato 1 | - x - x - | | |
| 4052899276550 | SIRIUS HRI 440 W S | Cartone di spedizione 60 | 414 mm x 329 mm x 348 mm | 47.40 dm ³ | 7504.00 g |
| 4052899329140 | SIRIUS HRI 440 W S | Astuccio 1 | - x - x - | | |
| 4052899329157 | SIRIUS HRI 440 W S | Cartone di spedizione 2 | 186 mm x 96 mm x 115 mm | 2.05 dm ³ | 351.00 g |
| 4052899329164 | SIRIUS HRI 440 W S | Cartone di spedizione 20 | - x - x - | | |

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.